

RAD-CABLE-USB - 编程电缆

2903447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903447>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Radioline - USB数据电缆用于计算机和Radioline设备之间的通信，通过计算机的USB端口提供用于诊断和配置的电源，电缆长度：2 m

优势

- 通过计算机的USB端口为诊断和组态供电

商业数据

订货号	2903447
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNC61Z
产品关键代码	DNC61Z
目录页面	页码376 (C-6-2019)
GTIN	4046356739429
单件重量（含包装）	70 g
单件重量（不含包装）	64.3 g
原产地	DE

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

使用限制

EMC说明	EMC : A类产品，参见下载区内的制造商声明
-------	-------------------------

产品属性

产品类型	编程电缆
传感器类型	USB

电气特性

传输介质	铜缆
------	----

连接数据

PC端

连接方式	全速USB 2.0
说明	串行

设备端

连接方式	IFS数据端口
------	---------

材料规格

颜色 (外护套)	红色 (RAL 3001)
标识材料 (外护套)	PVC

电缆/电线

电缆长度	2 m
电缆外径	3.50 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
允许的最大相对湿度 (操作)	≤ 90 % (25 °C 时, 无冷凝)

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰	EN 61000-6-2
发射干扰	EN 61000-6-4

RAD-CABLE-USB - 编程电缆


2903447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903447>



图纸

示意图



应用示例

RAD-CABLE-USB - 编程电缆



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903447>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903447>



EAC
认证ID: 19060508

RAD-CABLE-USB - 编程电缆



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903447>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%