Technical data

4T-772

Single row tapered roller bearings

Cup

VISUAL (S)





NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

PRODUCT DEFINITION	
Brand	NTN
D - External diameter	180,975 mm
C - Outer ring width	38,1 mm

PRODUCT PERFORMANCE	
A2 - Rating life coefficient	1

ABUTMENT	
Da max - Max shoulder diameter OR	161 mm
Db min - Min OR shoulder diameter	168 mm
r1a - Max fillet radius	3,3 mm

INDUSTRY CALCUL FACTORS

Equivalent dynamic radial load

P = X.Fr + Y.Fa

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Equivalent static radial load

Po= Xo.Fr + Yo.Fa

X_0	Y_0
0.5	Y0

If Po <Fr, then use Po = Fr

The values for e, Y2 and Y0 are shown in the above table