


[EN-GB](#)[FR](#)[ES](#)

Voir la fiche
technique en ligne

/ VEA-1-BK

Lampe frontale autonome à double faisceau (avec batterie intégrée)
Fonctions supplémentaires embarquées, pour casque d'électricien
VISARC

/ Normes

- CE : Conformité aux directives européennes



/ Utilisation

Lampe frontale autonome rechargeable à double faisceau (avec batterie intégrée) :

- faisceau large pour le travail à courte distance
- faisceau focalisé pour un éclairage longue distance

Utiliser uniquement sur le casque VISARC sur lequel la lampe s'adapte.

/ Avantages

- Éclairage bi-faisceau : lampe avec faisceau large pour le travail de proximité, faisceau focalisé pour l'inspection à distance et mode combiné pour un éclairage optimal lors des déplacements et inspection.
- Confort d'utilisation : lampe frontale légère, étanche et bien équilibrée pour un confort optimal dans toutes les conditions de travail
- Compatibilité certifiée : s'adapte directement au casque VISARC sans adaptateur et est entièrement testé (diélectrique, mécanique, arc-flash) selon ses normes

/ Domaines d'activité



Câble & connexions



Mobilité électrique



Sous-station



Distribution d'électricité



Production



Traction électrique



Industrie



Sécurité civile



Transport

Fiche technique

/ Caractéristiques

- Technologie : LED CREE XPG-3
- Matière du boîtier : ABS
- Poids (g) : 87
- Type d'alimentation : Batterie Lithium polymère
- Capacité Batterie : 2000 mAh
- Indication dédiée au niveau de batterie et à la charge : Oui
- Niveau d'étanchéité : IP65
- Condition d'utilisation : Intérieure, Extérieure
- Température d'utilisation (C°) : -10...+55
- Hygrométrie (Max.) (%) : 96



/ Produits associés

	Référence	Désignation
	VISARC V2-25-LPP-BK-... APC2 ATPV 25 cal/cm²	Casque VISARC pour électricien avec écran intégré Arc-Flash APC2 ATPV 25 cal/cm²
	VISARC V2-12-LPP-BK-... APC2 ATPV 12 cal/cm²	Casque VISARC pour électricien avec écran intégré Arc-Flash APC2 ATPV 12 cal/cm²

Fiche technique



/ FAISCEAUX LUMINEUX

Faisceaux lumineux	Position	Lumens	Angle	Distance	Temps
Faisceau focalisé	P1 : élevé	140 lm	11 °	20-30 m	4 h
Faisceau large	P2 : moyen	50 lm	65 °	2-10 m	25 h
Faisceau large	P3 : élevé	100 lm	65 °	10-15 m	4 h
Faisceau large	P4 : faible	20 lm	65 °	< 3 m	50 h

/ Couleurs de plastrons centraux

Référence	Plastrons livrés
VEA-1-BK	1 plastron noir
VEA-1-BK-W	1 plastron noir + 1 plastron blanc
VEA-1-BK-R	1 plastron noir + 1 plastron rouge
VEA-1-BK-Y	1 plastron noir + 1 plastron jaune
VEA-1-BK-G	1 plastron noir + 1 plastron vert
VEA-1-BK-O	1 plastron noir + 1 plastron orange
VEA-1-BK-B	1 plastron noir + 1 plastron bleu

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

pentaesp.com

