

Classic ECO Candle

CLECO CAN 230V 42W E14 SV1

0023771



Características de la gama

- 1:1 replacement of Incandescent Candle lamp
- More efficient - more savings
- Up to two times more average life compared to incandescent lamps = 2000 hours
- Excellent colour rendering (CRI = 100)
- Instant illumination
- Sparkling light output
- Less heat generation than incandescent lamp
- Less CO2 emissions
- Identical shape as standard incandescent lamp
- Commercial and domestic application
- 100% dimmable



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de orden	0023771
Color de la luz	828 Homelight
Tecnología	Halógeno
Clase de energía	D
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	2000
Acabado de lámpara	Clear
Forma de la lámpara	Vela
Regulable	YES
Casquillo/Base	E14
Tipo	Candle ECO
Código EAN	5410288237718
CRI (Ra)	100
Ángulo de haz (°)	ToLEDo Globo
Temperatura de color (K)	2800
Flujo luminoso útil (clasificado) (lm)	625
Potencia (nominal) (W)	42
Potencia equivalente (W)	55
Tensión (V)	230

Classic ECO Candle

CLECO CAN 230V 42W E14 SV1

0023771

TABLA DE DATOS

Datos generales

Número de orden	0023771
Tecnología	Halógeno
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	2000
Promedio de vida útil (nominal) (h)	2000
Lámpara de ahorro de energía	No
Clase de energía	D
Acabado de lámpara	Clear
Forma de la lámpara	Vela
Regulable	YES
Casquillo/Base	E14
Tipo	Candle ECO
Código EAN	5410288237718
Descripción larga	1:1 replacement of Incandescent Candle lamp. More efficient - more savings. Up to two times more average life compared to incandescent lamps = 2000 hours. Excellent colour rendering (CRI = 100). Instant illumination. Sparkling light output. Less heat generation than incandescent lamp. Less CO2 emissions. Identical shape as standard incandescent lamp. Commercial and domestic application. 100% dimmable
Nombre del producto	CLECO CAN 230V 42W E14 SV1
Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	0
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.01
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	Instant full light
Se necesita sistema de control	No
Clasificación de dispositivos	Open
Referencia IEC	IEC 60357
Referencia IEC 2	IEC 60432-2
Finalidad prevista	General lighting
Número de ciclos de apagado/encendido antes de un fallo prematuro (mín.)	> 8000
Lámpara para usos especiales	No
Transformador requerido	No
Cantidad del paquete a la venta	10
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	25

Classic ECO Candle

CLECO CAN 230V 42W E14 SV1

0023771

Datos ópticos

Color de la luz	828 Homelight
CRI (Ra)	100
Adecuada para iluminación decorativa	No
Ángulo de haz (°)	ToLEDo Globo
Temperatura de color (K)	2800
Flujo luminoso útil (clasificado) (lm)	625
Mantenimiento de lúmenes al final de la vida útil nominal (lm)	80
Flujo luminoso (nominal) (lm)	625

Datos eléctricos

kWh por 1000 horas de encendido	42
Potencia (clasificada) (W)	42
Potencia (nominal) (W)	42
Potencia equivalente (W)	55
Tensión (V)	230
Factor de potencia de la lámpara	1

Datos físicos


Peso (kg)	0.02
Longitud de lámpara - C/L	100
Diámetro de la lámpara (mm) - D	36
Descripción del paquete	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	9.80 x 3.50 x 3.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	19.00 x 8.00 x 11.00
Inner package net weight (kg)	0.18
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	43.00 x 21.50 x 25.00

Classic ECO Candle

CLECO CAN 230V 42W E14 SV1

0023771

DIBUJOS TÉCNICOS



ETIQUETADO ENERGÉTICO

