

Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm grey



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 00 000 5196
规格	Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm grey
浩亭电子目录	https://harting.com/19000005196

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han [®] CGM-P
附件种类	电缆紧固件

技术参数

拧紧力矩	≤6.5 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格	42
极限温度	-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K , 符合 ISO 20653
尺寸	M32
夹持范围	18 ... 25 mm
跨角宽度	46.8 mm

材料特性

材料 (电缆接头)	聚酰胺 (PA)
颜色 (电缆紧固件)	RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件)	NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	10
净重	3.84 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	39269097
GTIN	5713140123953
eCl@ss	27140801 电缆压盖 (电气安装)
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431