

ESSENTIAL

LINEE ESSENTIAL Essential lines

Lavorazioni meccaniche eseguite con moderne macchine a CNC di elevata affidabilità per conferire alle geometrie dell'inserto la precisione necessaria al miglior accoppiamento con la vite.
Mechanical processes performed with modern CNC machines to give the geometries of the bit the precision necessary for better screw coupling.

Acciaio di altà qualità al Cromo-Molibdeno-Vanadio temprato a cuore. Temperatura di rinvenimento calibrata per dare ad ogni tipologia la durezza ottimale.
High-quality chrome-molybdenum-vanadium hardened steel and recovery temperature calibrated to strengthen each insert bit to its maximum hardness.



La fosfatazione allo zinco come rivestimento superficiale conferisce a questa linea di prodotto un'ottima resistenza all'ossidazione.
Zinc phosphate as a surface coating offers this product line excellent oxidation resistance.



Controlli qualitativi e attenzione al customer satisfaction permettono di mantenere la qualità dei nostri prodotti sempre ai massimi livelli.

Strict quality controls and constant attention to customer satisfaction ensure that the quality of our products is always at the highest levels.




Grazie all'ottimo equilibrio tra durezza e tenacità, i nostri inserti ESSENTIAL non presentano rischi di rotture precoci e pericolose.

The perfect balance between hardness and toughness of our ESSENTIAL bits, prevent premature and dangerous breakage.

61111

TXH CON FORO

INSERTI 1/4"C PER VITI TORX® ANTI-MANOMISSIONE
1/4"C BITS FOR TORX® SCREWS TAMPER-RESISTANT
58/60 HRC
EASYPACK | sacchetto PVC con Euro-hole • PVC bags with Euro-hole


L mm

PCS.

COD.

TXH09	25	10	61111005
TXH10	25	10	61111010
TXH15	25	10	61111015
TXH20	25	10	61111020
TXH25	25	10	61111025
TXH27	25	10	61111030
TXH30	25	10	61111035
TXH40	25	10	61111040



L mm

COD.

TXH09	25	61111005002
TXH10	25	61111010002
TXH15	25	61111015002
TXH20	25	61111020002
TXH25	25	61111025002
TXH27	25	61111030002
TXH30	25	61111035002
TXH40	25	61111040002


SELFPACK
 2 pcs.


L mm

COD.

TXH09	25	61111005010
TXH10	25	61111010010
TXH15	25	61111015010
TXH20	25	61111020010
TXH25	25	61111025010
TXH27	25	61111030010
TXH30	25	61111035010
TXH40	25	61111040010


MINIBOX
 10 pcs.

SCHEDE TECNICHE



TECHNICAL DATASHEETS

PHILLIPS®

A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY


 IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
 IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

 COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
 TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 5260
ISO 8764
DIN 5261*
ISO 8764*


					Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics		
													
	A	Ø	 Nm	 Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966
PH0	0,84	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PH1	1,30	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PH2	2,31	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PH3	3,84	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0
PH4	5,11	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

POZIDRIV®

A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY





IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 5260
ISO 8764

DIN 5261*
ISO 8764*



					Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics		
													
	A	Ø	 Nm	 Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966
PZ0	0,45	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PZ1	0,71	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PZ2	1,00	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PZ3	1,38	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0
PZ4	2,10	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

TORX®

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

TMD-702

TMD-702*



	A	J	Nm	Nm	Nm	Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics					
						ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
TX03	1,12			0,25								1,2	1,4	1,4	1,2		
TX04	1,30			0,37													
TX05	1,37		0,43	0,51								1,4 1,6	1,8		1,4 1,6		
TX06	1,65		0,75	0,91		2,2	2,2					1,3 2,0	2,0		1,3 2,0		
TX07	1,97		1,4	1,7													
TX08	2,30	0,74	2,2	2,6	2,2	2,9	2,9	2,9				2,5	2,5	2,5		2,5	
TX09	2,48	0,81	2,8	3,4	2,9	2,9											
TX10	2,27	0,94	3,7	4,5	3,8	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
TX15	3,26	1,19	6,4	7,7	6,5	3,9	3,9	3,9	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5		
TX20	3,84	1,57	10,5	12,7	10,8	4,2	4,2	4,2	4,0 4,5	4,0 4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
TX25	4,40	1,96	15,9	19,0	16,1	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	4,5 6,0	4,5 5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	4,0 5,0	5,0	5,0
TX27	4,96	2,21	22,5	26,9	22,9										4,3 5,0		
TX30	5,49	2,72	31,1	37,4	31,8	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
TX40	6,60	3,15	54,1	65,1	55,3	8,0				8,0 10,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0
TX45	7,77	3,40	86,0	104,0	88,0											8,0	
TX50	8,79	3,73	132,0	159,0	135,0	10,0						10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
TX55	11,17	4,75		257,0	218,0	12,0									12,0	12,0	
TX60	13,20	5,56		445,0	379,0										14,0	14,0	
TX70	15,49	6,73		701,0	596,0												

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA

* THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

TORX-PLUS®

TORX-PLUS® TAMPER RESISTANT

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES



IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

NMD-702
NMD-602

NMD-702*
NMD-602*



** DIAMETRO CIRCOSCRITTO · ** CIRCUMSCRIBED DIAMETER ·

							Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Metriche Metrics					
	A	Nm		A	J	Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
10IP	2,72	5,42	10IPR	2,72	0,91	4,3	3,5	3,5	2,9 3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0
15IP	3,25	9,62	15IPR	3,25	1,17	7,3	3,9	3,9	3,5 3,9	3,5	3,5 4,0	3,5			6,0
20IP	3,84	16,15	20IPR	3,84	1,55	11,9	4,2	4,2	4,2	4,0	4,0 5,0	4,0	4,0	4,0	6,0
25IP	4,39	23,50	25IPR	4,39	1,93	17,4	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	5,0	5,0 6,0	5,0	5,0	5,0	7,0 8,0
27IP	4,95	34,62	27IPR	4,95	2,18	25,1									8,0
30IP	5,49	47,18	30IPR	5,49	2,57	33,5	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	6,0	8,0	6,0	
40IP	6,60	82,08	40IPR	6,60	2,92	59,4			8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	10,0

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA

* THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ESAGONO



IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
 IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
 TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 911
DIN 7426

DIN 7426*
ISO 2936*



					Metriche Metrics				
									
	A	B _{MIN}	 Nm	 Nm	DIN 7984	ISO 4762 = DIN 7984	ISO 10642 = DIN 7991	DIN 908	DIN 913 914 DIN 915 916
0,7	0,7	1,6	0,08						1,4 1,8
0,9	0,9	1,8	0,18						2,0
1,3	1,3	2,0	0,53			1,4			2,5
1,5	1,5	2,3	0,82	0,95		1,6 2,0			3,0
2,0	2,0	3,0	1,9	2,3	3,0	2,5	3,0		4,0
2,5	2,5	3,8	3,4	4,4	4,0	3,0	4,0		5,0
3,0	3,0	4,5	6,6	7,6	5,0	4,0	5,0		6,0
4,0	4,0	6,0	16,0	18,0	6,0	5,0	6,0		8,0
5,0	5,0	7,5	30,0	35,0	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
6,0	6,0	9,0	52,0	61,0		8,0	10,0	12,0 14,0	12,0 14,0
7,0	7,0	10,5	78,0	97,0	10,0				
8,0	8,0	12,0	120,0	140,0	12,0	10,0	12,0	16,0 18,0	16,0 18,0
10,0	10,0	16,0	220,0	280,0	14,0	12,0	14,0 16,0	20,0 22,0	20,0 22,0
12,0	12,0	18,0	370,0	480,0	16,0 18,0	14,0	18,0 20,0	24,0 26,0	24,0 26,0
14,0	14,0	25,0	590,0		20,0 22,0	16,0 18,0	22,0 24,0		

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

TAGLIO



IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN-ISO 2380

DIN-ISO 2380*

					Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics				
Ø	A	T	Nm	Nm	ISO 1481 = DIN 7971	ISO 1482 = DIN 7972	ISO 1483 = DIN 7973	DIN 96	DIN 97	DIN 95	ISO 1207 = DIN 84	ISO 1580 = DIN 85	ISO 2009 = DIN 963	ISO 2010 = DIN 964	ISO 4766 7435 = DIN 417-427
1,5	0,30	0,50		0,15											
1,8	0,37	0,50		0,28							1,2 1,4				
2,0	0,40	0,70	0,3	0,35				1,6	1,6				1,6		2,5 3,0
2,5	0,40	0,70	0,4	0,45				2,0		1,6	1,6 1,8			1,6	3,5
3,0	0,50	0,90	0,7	0,8		2,2	2,2		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	4,0
3,5	0,60	1,10	1,3	1,4	2,2			2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	
4,0	0,50	0,90		1,1				2,0							
4,0	0,80	1,40	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0	3,0	3,0 3,5	3,0 3,5	5,0 6,0
4,5	0,60	1,10		1,8	2,2			2,5			2,5				
5,0	0,80	1,40	3,2	3,6											
5,5	0,80	1,40	3,5	3,9				3,5		3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	
5,5	1,00	1,80	5,5	6,2	3,5 3,9	3,5 3,9	3,5 3,9	4,0 4,5	4,0 4,5	4,0 4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	
6,0	1,00	1,80		6,7											
6,5	1,20	2,20	9,4	10,5		4,2 4,8	4,2	5,0 5,5	5,0	5,0	4,0		5,0	5,0	8,0
7,0	1,20	2,20	10,0	11,3											
8,0	1,20	2,20	11,5	12,9	4,2		4,8		5,5	5,5	5,0	4,0			
8,0	1,60	2,90	20,5	22,9	4,8	5,5 6,3	5,5	6,0	6,0	6,0		5,0	6,0	6,0	10,0 12,0
10,0	1,60	2,90	25,6	28,7	5,5 6,3		6,3		7,0 8,0	7,0	6,0				14,0
13,0	2,00	3,60	52,0	58,0				8,0	10,0		8,0	8,0	8,0	8,0	16,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE


TECHNICAL DATASHEETS

TORX®

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES



IN ACCORDO A SPECIFICA ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES
IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES



		Metriche Metrics	
			
	A	ISO 4014 - 4017 = DIN 931 - 933	ISO 8100 = DIN 6921
E5	4,72	4,0	
E6	5,69	5,0	4,0
E7	6,17		
E8	7,47	6,0 7,0	5,0
E10	9,37	8,0	6,0
E11	10,03		
E12	11,12	10,0 11,0	8,0
E14	12,85	12,0	10,0
E16	14,71		
E18	16,64	14,0	12,0
E20	18,41	16,0	14,0
E22	20,24		
E24	22,09	18,0 20,0	

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ESAGONO



IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 3129

DIN-ISO 1711*



			Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal	Autofilettanti per legno Self-tapping for wood	Metriche Metrics		
							
	 Nm	 Nm	ISO 1479 = DIN 7976	DIN 571	ISO 4014 4016 4017	ISO 4035 4036 = DIN 439	ISO 4032 4033 = DIN 934
4		10,4			2,0	2,0	2,0
4,5		12,6			2,3		
5	11,5	15,1	2,9		2,5	2,5	2,5
5,5	14,4	17,8	3,5		3,0	3,0	3,0
6	17,6	23,2			3,5	3,5	3,5
7	25,2	33,2	3,9 4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
8*	34,5	94,1	4,8 5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
9*	45,4	119,2					
10*	58,1	147,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
11*	72,7	178,0			7,0		7,0
12*	89,1	212,0		7,0			
13*	107,0	249,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
14*	128,0	288,0					

* VALUTARE ANCHE RESISTENZA ATTACCO

* ALSO EVALUATE ATTACHMENT RESISTANCE

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ATTACCHI MASCHIO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE

STANDARD MALE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES

	 A  B		APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=3mm			DIN 3126 Form A3	7,6
	A=4mm - 5/32"			DIN 3126 Form C4	18,0
	A=5,5mm			DIN 3126 Form A5,5	47,0
	B=VARIE			LTI	N.A.
	B=7mm			LTI	N.A.
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3126 Form C6,3	71,0
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3126 Form E6,3	71,0
	A=7,93mm - 5/16"			DIN 3126 Form C8	144,0
	A=7,93mm - 5/16"			FIAM-DESOUTTER	144,0
	A=9,52mm - 3/8"			AUTOMOTIVE	280,0
	A=11,2mm - 7/16"			DIN 3126 Form E11,2	396,0
	B=M4x0,7			ISO 724 - DIN 13.1	7,0
	B=M5x0,8			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
	B=M6x1			ISO 724 - DIN 13.1	25,0
	B=10x32 UNF			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
	B=BSF 3/16x32 Whitworth			ISO 724 - DIN 13.1	18,0


SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ATTACCHI QUADRO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE

STANDARD SQUARE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES

			APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	68,6
	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	225,0
	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	569,0
	A=19,05mm - 3/4"			DIN 3121 Form H20	1569,0
	A=25,40mm - 1"			DIN 3121 Form H25	2795,0
	A=38,10mm - 1-1/2"			DIN 3121 Form H40	

			APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	62,0
	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	202,0
	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	512,0
	A=19,05mm - 3/4"			DIN 3121 Form D20	1412,0