

IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块

2878052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

Inline，模拟量输出模块，模拟量输出: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 连接技术: 2线制，本地总线传输速率: 2 MBit/s，保护等级: IP20，包括Inline连接器和标记条



产品描述

模块用于Inline站内部。用于输出模拟量电压信号。输出值显示为8位或16位值。

优势

- 8个模拟量双极输出
- 2线制连接技术连接的执行器
- 通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
- 输出值可以四种不同格式显示
- 诊断和状态指示灯

商业数据

订货号	2878052
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRI142
产品关键代码	DRI142
目录页面	页码291 (AX-2009)
GTIN	4046356048453
单件重量（含包装）	252 g
单件重量（不含包装）	215 g
原产地	DE

IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块


2878052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>



技术数据

尺寸

尺寸图		
宽度		48.8 mm
高度		136.8 mm
深度		71.5 mm

说明

应用说明		
应用说明		只用于工业应用

接口

Inline本地总线		
接口数		2
连接方式		Inline数据跨接块
传输速度		2 MBit/s
传输原理		铜缆

系统属性

模块		
ID 代码 (dec.)		223
十六进制ID编码		DF
长度编码 (十六进制)		05
长度编码 (十进制)		05
过程数据通道		80 位
输入地址区域		10 Byte
输出地址区域		10 Byte
寄存器长度		96 位
所需的参数数据		27 Byte
所需的组态数据		5 Byte

输出数据

模拟:		
输出名称		模拟量输出
连接系统		2线制

IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块



2878052
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>

有关连接技术的注意事项	屏蔽
输出数目	8
D/A转换器分辨率	16 位
保护电路	输出的瞬态保护
数据格式	IB IL，IB ST，IB RT，标准化显示，与S7兼容
输出值的表达式	16位（15位 + 符号位）
过程数据更新	< 2 ms (取决于操作模式)
负载/输出负载电流输出	> 2 kΩ
电压输出信号	0 V ... 10 V
	-10 V ... 10 V
	0 V ... 5 V
	-5 V ... 5 V
负载/输出负载电压输出	> 2 kΩ 0.05 %

产品属性

产品类型	I/O 部件
产品系列	Inline
类型	模块
供货范围	包括Inline连接器和标记条

绝缘特性

过电压类别	II (IEC 60664-1，EN 60664-1)
污染等级	2 (IEC 60664-1，EN 60664-1)

电气特性

额定条件下的最大功耗	2.8 W
------------	-------

电位: 通信电源(U_L)

电源电压	7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗	最大 120 mA
	典型值 100 mA

电位: 模拟量模块的电源(U_{ANA})

电源电压	24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围	19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差，包括纹波)
电流消耗	最大 95 mA
	典型值 72 mA

连接数据

连接技术

连接名称	Inline连接器
------	-----------

导线连接

连接方式	回拉式弹簧连接
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²

IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块



2878052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>

可连接导向横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

Inline连接器

连接方式	回拉式弹簧连接
硬导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 55 °C
保护等级	IP20
空气压力（运行）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力（存放/运输）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 85 °C
允许湿度（运行）	10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度（存放/运输）	10 % ... 95 % (无冷凝)

标准和规范

保护等级	III (IEC 61140 , EN 61140 , VDE 0140-1)
------	---

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------


IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块

2878052


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>



图纸



接线图




IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块

2878052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>



尺寸图



IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块



2878052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>



cULus Listed
认证ID: E140324

IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - 模拟量模块



2878052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2878052>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ECLASS-13.0	27242601

ETIM

ETIM 9.0	EC001596
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	6405fc29-7e34-4d1f-878f-682b91f2a5e2