Brand of NTN corporation

Données techniques

EXFE212

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

EX212G2, FE212

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	53,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	80,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure	61,8 mm

EXFE212
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B1 - Largeur total Bague Intérieure	77,7 mm
d - Diamètre arbre	60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	82 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	34 mm
G - Graisseur	R1/8"
J - Distance entre trous de fixation	143 mm
L - Largeur / diamètre du logement	175 mm
N - Dimension trou de fixation	18 mm
S - Distance face / centre du palier	30,9 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	52500000 mN
C0 - Capacite de charge statique	32800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	5,2 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m