

## プリント基板用コネクタ - CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR - 1954948

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 5, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: SMD/THT/THR, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能



図は10極仕様

### 特長

- ✓ 標準ピン長2.6 mm、他の長さのピンは別途指定可能
- ✓ プリント基板方向に挿入
- ✓ 小ロットバラを箱詰めで納品
- ✓ SMTリフロープロセスで使用



### 基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 925765
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	2.28 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

長さ	12 mm
ピッチ	5.08 mm
寸法a	20.32 mm
高さ	9 mm
	8.6 mm
はんだピンの長さ	2.6 mm
ピン寸法	1 x 1 mm
穴径	1.6 mm

#### その他

製品範囲	CCA 2,5/...-G
------	---------------

# プリント基板用コネクタ - CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR - 1954948

## 技術データ

### その他

絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 ( III/3 )	4 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	4 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	4 kV
定格電圧 ( III/3 )	250 V
定格電圧 ( III/2 )	320 V
定格電圧 ( II/2 )	400 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I <sub>N</sub>	12 A
最大負荷電流	12 A (極当たり)
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	5

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## 認証

### 認証

# プリント基板用コネクタ - CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR - 1954948

## 認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCEB Scheme / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

## 認証の詳細

UL Recognized		
	B	D
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

cUL Recognized		
	B	D
標準規格 IN	12 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

EAC
-----

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

IECEE CB Scheme
-----------------

cULus Recognized
------------------

## プリント基板用コネクタ - CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR - 1954948

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

星型キーイング - CR-MSTB - 1734401



コーディングセクション、ソケットの穴または逆仕様プラグに挿入、色：赤、絶縁材

---

コーディングセクション - CR-MSTB NAT HT - 1954362



HTキーイングセクション、リフローはんだ工程前にソケットの溝に挿入、色：ページユ、耐熱性絶縁材

---

端子台マーキング

マーキングカード - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



マーキングカード、カード、白、ラベリングなし、ラベリング可能：マーカーペン、取付けタイプ：粘着剤、端子台幅：5,08 mm、印字エリア：5,08 x 3,8 mm

---

端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293




マーキングカード、カード、白、マーキング、横：連番（1～10、11～20など、91～(99)100まで）、取付けタイプ：粘着剤、端子台幅：5,08 mm、印字エリア：5,08 x 3,8 mm

---

図面

# プリント基板用コネクタ - CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR - 1954948


外形寸法




底面図、はんだペースト用フリース  
ベース、深さ0.5 mm

型式 : FKC 2,5/...-ST-5,08とCCA 2,5/...-G-5,08 P26THRの組合せ

図




図




Type: FKCS 2,5/...-ST-5,08 with CCA 2,5/...-G-5,08 P26THR

穴あけ加工図



図



型式 : MSTBT 2,5/...-ST-5,08とCCA 2,5/...-G-5,08 P26 THRの組合せ

外形寸法

