

PSH 5-10 - 屏蔽夹

3040601

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040601>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

屏蔽夹，标称工作电压: 300 V，颜色: 黑色



优势

- 通过电缆扎带固定连接好的屏蔽电缆
- 屏蔽连接电缆通过插头连接，与端子直接连接
- 用于连接屏蔽电缆
- 一旦插头接线完成，即卡在固线夹上

商业数据

订货号	3040601
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE214Z
产品关键代码	BE214Z
目录页面	页码364 (C-1-2019)
GTIN	4017918832742
单件重量（含包装）	3.12 g
单件重量（不含包装）	2.88 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	屏蔽连接
------	------

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

PSH 5-10 - 屏蔽夹



3040601

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040601>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040601>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27250192

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PSH 5-10 - 屏蔽夹



3040601
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040601>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn