

## MERKMALE

- **Edelstahl der Güte A4**
- **DIN975-Standards**
- **Geeignet für den Einsatz in den meisten Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Medizin, Chemie, Bauwesen und Elektronik**

## Einfacher Edelstahl- Gewindestange von RS Pro, M10, 1 m

RS Best.-Nr. 200-9992



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese metrischen 1-m-Edelstahl-Gewindestangen sind vollständig mit Gewinde versehen und bestehen aus Edelstahl der Güte A4, mit einer Reihe von Gewindegrößen erhältlich: M3 (RS: 2009942), M4 (RS: 2009958), M5 (RS: 2009964), M6 (RS: 2009970), M8 (RS: 2009986), M10 (RS: 2009992), M12 (RS: 2010071), RS16 (RS16) 2010201) und M20 (RS: 2010223).

## Allgemeine

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Gewindegröße</b>        | M10                        |
| <b>Material</b>            | Edelstahl                  |
| <b>Edelstahlausführung</b> | A4 316                     |
| <b>Oberfläche</b>          | Einfach                    |
| <b>Anwendungen</b>         | Holz, Metalle, Bauprojekte |

## Mechanische

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Gewindelängenausführung</b> | Volle Länge |
| <b>Länge</b>                   | 1m          |

## Zulassungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Normen erfüllt</b> | DIN975 |
|-----------------------|--------|

| RS Stock No. | Size | Length |
|--------------|------|--------|
| 2009942      | M3   | 1m     |
| 2009958      | M4   | 1m     |
| 2009964      | M5   | 1m     |
| 2009970      | M6   | 1m     |
| 2009986      | M8   | 1m     |
| 2009992      | M10  | 1m     |
| 2010071      | M12  | 1m     |
| 2010201      | M16  | 1m     |
| 2010223      | M20  | 1m     |