




Données techniques

29328E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	140 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	240 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	178,8 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	213,7 mm
T - Hauteur de butée	60 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	30 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	38,5 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	52,4 mm
a - Position Point Application Charges	82 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	10,5 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	857000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	2920000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	293000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	9000 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	8400 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	15000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	9.592 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	11.408 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	7.3 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	3.65 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.457 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	208 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	185 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	148 mm
db2 - Diamètre max entretoise	154 mm

