

Gants NRL RABS/Isolator, offrant une protection personnelle avec une résistance accrue à la déchirure et à l'abrasion

Taille de l'orifice : 152 mm/6"

Épaisseur : 0,51 mm/20 mil

- **Protection durable** : Les gants AlphaTec® NRL RABS et Isolator 55-100 présentent une résistance à la déchirure et à l'abrasion de niveau 2 selon la norme EN 388.
- **Dextérité améliorée** : D'épaisseur moyenne, ces gants isolants offrent une protection des mains avec une dextérité accrue, ce qui facilite l'utilisation quotidienne.
- **Risques de contamination limités** : Non doublés et translucides, ces gants RABS sont faciles à nettoyer et présentent moins de risques de contamination.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Conformité à la norme EN 388** : résistance accrue à la déchirure et à l'abrasion
- **Épaisseur moyenne** : Dextérité accrue, pour une manipulation plus aisée des pièces
- **Non doublé** : risques de contamination minimisés, nettoyage facilité

FICHE TECHNIQUE

Référence du produit	55-100
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Naturel
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Finition lisse
Modèle de manchette	Bord roulé
Consignes de conservation	Conserver au sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 5 et 22 °C. Conserver dans l'emballage d'origine pendant les périodes de non-utilisation.
Tailles disponibles	8, 9, 10
Plage de température de fonctionnement	De -30°C à 50°C
Durée limite de stockage	Trois ans à compter de la date de fabrication.
Normes	CE 0493, EN388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, Catégorie III, UKCA
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	• Protéines de caoutchouc naturel • Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	711 mm / 28"	EN 455-2
Diamètre du rond de gant	6"/152mm	
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 2
Résistance à la coupure par lame	Level 0
Résistance à la déchirure	Level 2
Résistance à la perforation	Level 0
ISO 13997 Cut Resistance	Level X

INFORMATIONS DE COMMANDE

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6-8" / 152-203mm
	TAILLE	8	9	10
55-100	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	55100080	55100090	55100100

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T E.U. : +1 800 800 0444
F E.U. : +1 800 800 0445
T CA : 1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133


Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Royaume-Uni

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.