

VS-25-TI-2 EMV - D-SUB EMC内套管

1689802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689802>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB EMC内套管，外壳尺寸3，与插头外壳VS-25-...配套



商业数据

订货号	1689802
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNCBZ
产品关键代码	ABNCBZ
目录页面	页码219 (C-2-2013)
GTIN	4017918915483
单件重量（含包装）	43.3 g
单件重量（不含包装）	43.3 g
原产地	DE

VS-25-TI-2 EMV - D-SUB EMC内套管



1689802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689802>

技术数据

产品属性

产品类型	插头外壳
应用	EMC 内套管
类型	25

尺寸

宽度	17.8 mm
高度	52.5 mm
长度	78.4 mm

材料规格

颜色	裸金属
外壳材料	镍银

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C

VS-25-TI-2 EMV - D-SUB EMC内套管



1689802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689802>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440213
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-TI-2 EMV - D-SUB EMC内套管



1689802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689802>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn