



## Données techniques

### SUCFL205N


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

#### COMPOSITION DU KIT

SUC205, SFL205N

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Marque                                                                    | SNR     |
| A - Hauteur du logement                                                   | 27 mm   |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride                            | 13 mm   |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 35,8 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure                                              | 34,1 mm |

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>d - Diamètre arbre</b>                                                 | 25 mm   |
| <b>e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement</b> | 16 mm   |
| <b>G - Graisseur</b>                                                      | M6x1    |
| <b>H - Longueur, largeur ou diamètre du logement</b>                      | 125 mm  |
| <b>J - Distance entre trous de fixation</b>                               | 99 mm   |
| <b>L - Largeur / diamètre du logement</b>                                 | 68 mm   |
| <b>N - Dimension trou de fixation</b>                                     | 13,5 mm |
| <b>S - Distance face / centre du palier</b>                               | 14,3 mm |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 14000000 mN |
| <b>C0 - Capacité de charge statique</b>  | 7800000 mN  |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K   |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K   |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Masse</b>                                               | 0,61 kg |
| <b>Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage</b> | 3.9 N-m |

