


CARACTERÍSTICAS

- Acción de bloqueo de carraca sin liberación
- Adecuado para una multitud de usos
- Fácil de roscar
- Material de nylon 66
- Las bridas son económicas, fáciles de usar y resistentes
- Las bridas se utilizan como un tipo de fijación

Brida de nylon roja RS PRO, 203mm mm x 2,5mm mm

RS Código RS: 233-297



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Las bridas de un color RS PRO son un tipo de fijación que se utiliza para sujetar elementos, normalmente cables eléctricos o cables. Estas bridas están fabricadas de nylon 66 (también conocido como nylon 6.6) y son una fijación de bloqueo automático de una pieza que funciona como correas para mantener los cables ordenados. Están disponibles en longitudes de 100 mm, 165 mm y 203 mm y 2,5 mm de ancho con una selección de 5 colores (rojo, verde, azul, amarillo y Orange). Las bridas de colores permiten la codificación por colores de cables u otros componentes.

Especificaciones


Tipo	No desmontable
Color	Rojo
Material	Nylon 66
Aplicación	Industria de automoción, transporte, industria aeroespacial, industria de petróleo y gas, gestión de cables, hogar/bricolaje
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-50°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	85°C
Comportamiento del fuego	Pirorretardante
Cantidad	100

Especificaciones mecánicas

Longitud	203mm
Anchura	2,5mm
Resistencia a la tracción	78,4N
Intensidad máxima del paquete	55mm

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	UL94V-2
----------------------------------	---------



Part Number	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Max bundle dia. (mm)	Tensile strength (N)	Pack Quantity	Operating Temperature range
233-207	Red	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-203	Blue	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-229	Yellow	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-225	Green	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-235	Orange	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-231	Red	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-241	Blue	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-269	Yellow	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-275	Green	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-281	Orange	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-297	Red	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-304	Blue	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-310	Yellow	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-354	Green	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-386	Orange	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C