



## Données techniques

NKX60Z

Roulements combinés

### VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Marque</b>                                                | NTN      |
| <b>Fw - Cote sous rouleaux</b>                               | 60 mm    |
| <b>dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre</b>          | 60 mm    |
| <b>D - Diamètre Extérieur</b>                                | 72 mm    |
| <b>D2 - Diamètre extérieur flasque de butée</b>              | 86,5 mm  |
| <b>C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure</b> | 40 mm    |
| <b>C1 - Hauteur de butée</b>                                 | 17 mm    |
| <b>C2 - Position trou</b>                                    | 12 mm    |
| <b>a - Diamètre d'appui butée</b>                            | 80,5 mm  |
| <b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>                       | 1 mm     |
| <b>Trou de graissage sur bague extérieure</b>                | Oui/Yes  |
| <b>k - Diamètre trou</b>                                     | 3 mm     |
| <b>Classe de précision</b>                                   | P0       |
| <b>Masse</b>                                                 | 0,484 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr - Capacité charge dynamique</b>               | 29800000 mN  |
| <b>Ca - Capacité charge axiale dynamique</b>        | 41500000 mN  |
| <b>C0r - Capacité charge statique</b>               | 71500000 mN  |
| <b>C0a - Capacité charge axiale statique</b>        | 113000000 mN |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 15600 °/s    |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 22200 °/s    |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | 253,15 °K    |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 393,15 °K    |



#### DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b>                  | 75 mm |
| <b>ras max - Rayon max raccordement arbre &amp; logement</b> | 1 mm  |

