Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kuppelventil EM9/180 (8601110)

8601110000

Eingestellt am: 18.02.2022

Der Service wird eingestellt am: 18.02.2022

EAN Code: 3606481819840

Nur über unseren Service verfügbar

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Stellantriebstyp	Elektrisch
Produktserie Stellantriebe	EM9, M9B
Produktbestimmung	Schuhventile
Stellglied	Drehend
Steuerungstyp	Elektrisch betätigt
Schalterfunktion	2 SPDT
rated supply voltage	24 V AC
Analoger Eingangsbereich	0 - 10 V DC 0 - 20 mA DC
Halteleistungsaufnahme in VA	3 VA AC
Verlustleistung Rücklauf	Ungefederte Rückführung
Steuersignal	Proportional/modulierend
[M] Anzugsdrehmoment	133 lb.in 15 N.m
Positionsanzeige	Grüner Schubstiel mit Farbmarkierungen
Laufzeit des Hubes	75 s
Drehung des Stellantriebs	180 °
Schutzart (IP)	IP54
Material	PA66 (Polyamid 66) verstärkt: Gehäuse
Einschaltdauer	10 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15…55 °C
Zielregion	Europa Asien-Pazifik. Australien.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	16,4 cm
VPE 1 Breite	14,4 cm
VPE 1 Länge	9 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	940 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**