

## ROULETTE EN TÔLE D'ACIER EMBOUTIE ROUE POLYURÉTHANE CONDUCTRICE CORPS POLYAMIDE



### CARACTÉRISTIQUES

Ø de la roue	100
Largeur du bandage	32
Hauteur	128
Déport	38
Moyeu	à billes
Charge maxi (kg)	120
Dimensions (mm)	105x85
Entraxe des trous (mm)	80x60
Ø Trous de fixation (mm)	9

**Monture** : tôle d'acier emboutie zinguée  
- Pivotement sur deux couronnes de billes  
- Double blocage (roue et pivot)

**Fixation** : à platine pivotante à double blocage

**Bandage** : polyuréthane gris. Dureté Shore A 90°±5

**Roue** : polyamide 6 gris

**Moyeu** : double roulement à billes de précision étanche avec parefils