



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 Isobar B
Type de produit ou équipement	Molded case circuit breaker(MCCB)
Application	Protection
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 Isobar B tableau de distribution

Complémentaires

[le] courant assigné d'emploi	175 A à 230/240 V CA 250 A à 230/240 V CA
Description des pôles	4P

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	48,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 Cm
Poids de l'emballage 1	11,332 Kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	100,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 Cm
Poids de l'emballage 2	201,312 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0
Global warming ; Total life cycle	114 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	114