

**KTP[®]
EVO 4**

REF.
KTPEVO4L.17

HARNAIS ANTICHUTE INTÉGRANT UN ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE ÉLASTIQUE



CONCEPT **UNIQUE**

Le sac

Le harnais

La longe



Les harnais **KTP EVO[®]** sont des systèmes de protection complets contre les chutes, prêts à être utilisés.

KTP EVO[®] 4 associe un harnais antichute à une longe élastique avec absorbeur d'énergie intégré

Prêt à l'emploi, ils simplifient la mise en place : **ouvrez, enfitez, sécurisez**. Plus besoin d'assembler plusieurs éléments, tout est intégré pour une utilisation immédiate.



RÈGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 361 : 2002
EN 355 : 2002



neofeu.com



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Harnais antichute :

- 1 • Sangles principales en polyester 44 mm (R≥25kN)
- 2 • **Sac réversible en néoprène fluo équipé d'un dossieret confort**
- 3 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition epoxy noir
- 4 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucles automatiques acier finition zingué noir avec témoin de fermeture
- 5 • Point d'accrochage dorsal sur D métallique
- 6 • Boucles anti-garrot brevetées en acier finition epoxy noir
- 7 • **Porte-longe amovible**
- 8 • Large plaque dorsale en polypropylène

Longe antichute :

- 9 • Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- 10 • Equipé d'un connecteur acier double sécurité
- 11 • Sangle élastique en polyester largeur 30mm
- Force d'arrêt < 600 daN
- Longueur hors connecteur : 1m7 (déployée)

Masse : 1,87kg (harnais + longe antichute)

DESCRIPTION

Le **KTP EVO® 4** est un harnais antichute innovant intégrant un absorbeur d'énergie avec sa longe élastique. Grâce à son **sac réversible** et son design tout-en-un, il se met en place en un seul geste : **ouvrez, enfilez, sécurisez**.


Il allie confort et sécurité avec son dossieret ergonomique, ses boucles automatiques et ses boucles anti-garrot brevetées.

La longe élastique, équipée d'un connecteur acier double sécurité, offre un encombrement réduit pour une liberté de mouvement optimale jusqu'à 1,7 m (longue déployée hors connecteur).

Disponible en 3 tailles, il est facile à régler à l'aide de boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.



TIRANT D'AIR ET FACTEURS DE CHUTE



RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA LONGE AU REPOS (hors connecteur)	LONGUEUR DE LA LONGE DÉPLOYÉE (hors connecteur)	Masse Utilisateur max	TIRANT D'AIR		
				F0	F1	F2
KTPEVO4L.17	845 mm	1635 mm	100 kg	≥ 2,75 m	≥ 4,35m	≥ 5,95 m