


## Données techniques

### NATR17

Galet de came avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure bombée

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Marque                                                | NTN    |
| d - Diamètre Intérieur                                | 17 mm  |
| D - Diamètre Extérieur                                | 40 mm  |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 20 mm  |
| F - Cote sous Rouleaux                                | 22 mm  |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure    | 21 mm  |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle         | 32 mm  |
| R - Rayon de la piste galet                           | 500 mm |



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Roulement avec / sans cage</b> | Avec    |
| <b>Classe de Jeu Radial</b>       | CN      |
| <b>Classe de précision</b>        | P0      |
| <b>Masse</b>                      | 0,14 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cr - Capacité charge dynamique</b>               | 14000000 mN |
| <b>C0r - Capacité charge statique</b>               | 22800000 mN |
| <b>Charge de la piste sphérique de galet</b>        | 3850000 mN  |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 42000 °/s   |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 54000 °/s   |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | 253,15 °K   |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 393,15 °K   |

