



ディスクグラインダ



特長

プロが求める耐久性とパワーを実現、
高速&二重絶縁タイプ

主要機能

モデルNo	9533BLA
外径	100
研削砥石寸法(mm)	厚さ 4(取付可能砥石厚さ3~6) 内径 15
回転数(min-1)[回転/分]	9,000
電源(V)	単相100
電流(A)	7.4
消費電力(W)	720
定格電流(A)	2.5
本機寸法(mm)	長さ 262 幅 56
質量(kg)	1.5
標準付属品	研削砥石36P ロックナットレンチ20(782401-1)
カーボンブラシNo.	408