

## Données techniques


### 22206EAW33C4


Roulements à rotule sur rouleaux



**ULTAGE®**

## VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Marque                                             | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                             | 30 mm    |
| D - Diamètre Extérieur                             | 62 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 20 mm    |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure           | 37,5 mm  |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure           | 54,3 mm  |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 1 mm     |
| Nb de trous de lubrification                       | 3        |
| b - Largeur rainure                                | 4,39 mm  |
| k - Diamètre trou                                  | 2 mm     |
| Classe de Jeu Radial                               | C4       |
| Masse                                              | 0,272 kg |

PERFORMANCE PRODUIT



## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité charge dynamique</b>             | 75700000 mN |
| <b>C0 - Capacité Charge Statique</b>             | 64500000 mN |
| <b>Cu - Charge limite à la fatigue</b>           | 7900000 mN  |
| <b>e - Coefficient</b>                           | 0.31        |
| <b>Y0 - Coefficient charge statique axiale</b>   | 2.1         |
| <b>Y1 - Coefficient charge axiale inférieur</b>  | 2.15        |
| <b>Y2 - Coefficient charge axiale supérieur</b>  | 3.2         |
| <b>N ref - Vitesse thermique de référence</b>    | 66000 °/s   |
| <b>N lim - Vitesse limite Mécanique</b>          | 84000 °/s   |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b> | 233,15 °K   |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>  | 473,15 °K   |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b>                    | 35,6 mm |
| <b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>                     | 56,4 mm |
| <b>ra max - Rayon max de raccordement arbre &amp; logement</b> | 1 mm    |



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

| Fa / Fr ≤ e |    | Fa / Fr > e |    |
|-------------|----|-------------|----|
| X           | Y  | X           | Y  |
| 1           | Y1 | 0.67        | Y2 |

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

|    |    |
|----|----|
| X0 | Y0 |
| 1  | Y0 |

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

