




Données techniques

UC316G2

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	86 mm
C - Largeur Bague Extérieure	44 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	14,5 mm
d - Diamètre arbre	80 mm
D - Diamètre extérieur BE	170 mm
G - Taille vis de blocage	M14x1,5
m - Distance vis de blocage	14 mm

DEFINITION TECHNIQUE

r - Rayon Bague Intérieure	3
S - Distance face / centre du palier	34 mm
f0 - Facteur	13.2
SW - Taille clé	6 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	122850000 mN
C0 - Capacité de charge statique	86500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	5,57 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	42 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.0856 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.9144 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.14585319335083 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.07292659667542 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.3857 Hz

