

PV-FT-C NUT BK - 螺钉连接

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775880>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

螺钉连接，产品范围: SUNCLIX，包装单位：100件（塑料袋）



产品描述

用于将SUNCLIX穿板式连接器固定在外壳上的螺母。NB：此螺母必须单独订购。

商业数据

订货号	1775880
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABLBZC
产品关键代码	ABLBZC
GTIN	4046356511766
单件重量（含包装）	1.604 g
单件重量（不含包装）	1.496 g
原产地	DE

技术数据

说明

订货信息:

包装单位 : 100件 (塑料袋)

安全注意事项

安全注意事项

- 警告 : 仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。

- 警告 : 仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。

- 警告 : 在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。

- 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。

- 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。

- 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器 (例如 [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) 在线产品附件中列出的连接器)。

- 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。

- 工作电压 > 50 V AC 的情况下,导电连接器壳体必须接地。

- 确保已正确连接保护接地或功能性接地。

- 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息:

- 产品上

- 包装标签上

- 随附提供的文档中

- 网页 [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) 中的产品下

- 该产品必须遵守 [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) 下载页面上的在线安装说明/Design In 文档。

- 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页 [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) 下的产品附件部分中找到合适的附件。

- 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告 (例如 DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。

- 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。

- 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。

- 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。

产品属性

产品类型	安装材料
产品系列	SUNCLIX
针距	5.08 mm

尺寸

宽度	17 mm
高度	10 mm
长度	19 mm

PV-FT-C NUT BK - 螺钉连接

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775880>



针距

5.08 mm

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
触点表面	锡 Sn
螺钉连接材料	PA

电缆/电线

阻油性	否
-----	---

机械特性

机械参数	
锁紧类型	螺母

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 50 °C
阻油性	否

标准和规范

阻油性	否
-----	---

PV-FT-C NUT BK - 螺钉连接

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775880>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440107
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

PV-FT-C NUT BK - 螺钉连接

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775880>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn