

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, CANopen[®], DeviceNet[™], 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m, Connecteur non blindé

Données commerciales

Référence	1419073
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CDD
Product key	BF1CDD
Page catalogue	Page 431 (C-2-2019)
GTIN	4046356543347
Poids par pièce (emballage compris)	51,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	48,4 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	5
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A - standard

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	CANopen [®] /DeviceNet [™]
Type de signal/catégorie	CANopen [®] DeviceNet [™]

Signalisation DEL

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre

Indications sur les matériaux

Coloris Zone de préhension	noir
Classe d'flammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de presse-étoupe	Zinc moulé sous pression, nickelé

Caractéristiques de raccordement

Brochage

Contact Couleur (désignation des signaux) Contact (en option)	1 (connecteur) = SR (Blindage) = 1 (Femelle) 2 (connecteur) = RD (V+) = 2 (Femelle)
---	--

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

3 (connecteur) = BK (V-) = 3 (Femelle)
4 (connecteur) = WH (CAN_H) = 4 (Femelle)
5 (connecteur) = BU (CAN_L) = 5 (Femelle)

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur mâle
Sortie de câble tête	coudé
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC
Détrompage	A

Raccordement 2

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	coudé
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC
Détrompage	A

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,3 m
-------------------	-------

CANopen[®]/DeviceNet[™], PUR, gris [923]

Dessin coté	
Poids de gaine	90 kg/km
Style UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	CANopen [®] /DeviceNet [™] , PUR, gris [923]
Structure du conducteur	2xAWG24/19+2xAWG22/19
Structure du conducteur ligne de signal	19x 0,13 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	2x 0,25 mm ² (Ligne de données) 2x 0,34 mm ² (Alimentation) 1x 0,34 mm ² (Cordon de repère)
Diamètre de fil avec isolant	1,95 mm ±0,05 mm (Ligne de données)

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

	1,4 mm ±0,05 mm (Alimentation)
Diamètre extérieur du câble	6,7 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris argent RAL 7001
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PE moussé (Ligne de données)
	PE (Alimentation)
Fil, coloris	rouge-noir, bleu-blanc
Câblage par paire	2 fils par paire
Type de blindage de paire	Film en aluminium revêtu de plastique, face extérieure en aluminium
Câblage total	2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	80 %
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km (Ligne de données)
	≥ 5 GΩ*km (Alimentation)
Résistance de boucle	≤ 181,80 Ω/km (Ligne de données)
	≤ 114,80 Ω/km (Alimentation)
Impédance d'onde	120 Ω ±10 % (pour 1 MHz)
Capacité de la ligne	nom. 40 nF/km (Ligne de données)
Tension nominale câble	≤ 300 V (Valeur de crête, par pour courants forts)
Tension d'essai fil/fil	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Cycles de flexion max.	5000000
Effet d'écran	≤ 22,9 dB/km (pour 1 MHz)
	≤ 16,4 dB/km (à 500 kHz)
	≤ 9,5 dB/km (à 125 kHz)
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
	d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	CEI 60332-1
Résistance spéciale	Non adhésif
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)
	≤ 70 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles)

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)


Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO

1419073


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Dessins

Schéma de connexion



Dessin coté




Connecteur femelle M12 x 1, coudé

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO

1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, coudé

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle


Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00286



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	4 A	-	-



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	4 A	-	-



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27060308
ECLASS-10.0.1	27060308
ECLASS-11.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Accessoires

Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD 04 SAC - 1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD-M 1,2NM - 1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Kit d'adaptation

Kit d'adaptation - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Outil

Outil - SAC BIT M12-D15 - 1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Capuchon de fermeture

Capuchon de fermeture - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



Clips de sécurité

Clips de sécurité - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>

Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Vis de fermeture

Vis de fermeture - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430899>

Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés



Clips de sécurité

Clips de sécurité - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558991>

Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Répartiteur en H

Répartiteur en H - SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - 1417414

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417414>



Répartiteur en H, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A et connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Filetage M12 non pivotant, Répartiteur parallèle

Répartiteur en T

Répartiteur en T - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1541186>



Répartiteur en T, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A et connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Répartiteur parallèle

Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO



1419073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419073>

Répartiteur en T

Répartiteur en T - SAC-5PT-F/F-M VP - 1424712

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424712>



Répartiteur en T, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, non blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage: A - standard, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A - standard et connecteur mâle droit M12, détrompage: A - standard, Répartiteur parallèle

Résistance de terminaison

Résistance de terminaison - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1507816>



Résistance terminale CANopen®/DeviceNet™ M12

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr