


## Han HV module, 16A 5000V male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 002 3021                                                                |
| 规格     | Han HV module, 16A 5000V male                                                 |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09140023021">https://harting.com/09140023021</a> |

### 标识

|      |              |
|------|--------------|
| 类别   | 模块           |
| 系列   | Han-Modular® |
| 模块类别 | Han® HV 模块   |
| 模块尺寸 | 双模块          |
| 模块介绍 | 用于Han E®压接针  |

### 版本

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 接线方式 | 压接针                   |
| 公母类型 | 公头                    |
| 针数   | 2                     |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。             |
| 包装内容 | 1个模块<br>2个锁套<br>2根热缩管 |

### 技术参数

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 导体截面积   | 0.5 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| 线芯外径    | ≤8 mm                     |
| 额定电流    | 16 A                      |
| 额定电压相-地 | 2,900 V                   |
| 额定电压相-相 | 5,000 V                   |
| 额定脉冲电压  | 15 kV                     |
| 污染等级    | 3                         |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 额定电流按照UL | 16 A              |
| 额定电压符合UL | 5,000 V           |
| 绝缘阻抗     | $>10^{10} \Omega$ |
| 极限温度     | -40 ... +125 °C   |
| 插拔次数     | $\geq 500$        |

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)                    |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )                     |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                                  |
| RoHS             | 符合豁免标准                               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                               |
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)                 |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1<br>IEC 61984<br>EN 50124-1<br>IEC 60352-4      |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | DNV GL                                                     |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 包装尺寸        | 1                             |
| 净重          | 55 g                          |
| 原产国         | 德国                            |
| 欧洲海关关税号     | 85389099                      |
| GTIN        | 5713140019843                 |
| eCl@ss      | 27440217 工业连接器的模块 ( 电源/信号 ) 。 |
| ETIM        | EC000438                      |
| UNSPSC 24.0 | 39121552                      |