


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Patente der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our prior written consent. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten/technical data	:	
Eingangsspannung/input voltage	:	230V ±10% / 50 Hz
Ausgangsspannung/output voltage	:	4 x 1,45V = Rundzellen / 1 x 10,15V = 9V-Block 4 x 1,45V = cylindrical batteries / 1 x 10,15V = 9V-battery
Schutzart/protection	:	IP20
Isolation/insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Ladestrom/charging current	:	Mignon (AA) 4 x 150mA ±15% Micro (AAA) 4 x 50mA ±15% 9V-Block (E) 1 x 15mA ±15%
Vollerkennung battery full detection	:	keine / without
Verpolschutz/ reverse-connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse ABS, weiß-silber/ plug-in case ABS, white-silver
Approbation/ approval	:	CE

Ladeanzeigen/ charging indicators	:	LED grün leuchtet für Rundzellen, LED rot leuchtet für 9V-Block/ LED green permanent on for cylindrical batteries, LED red permanent on for 9V-battery
Gewicht/ weight	:	ca. 340g inkl. Verpackung und mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ approx. 340g incl. package and multilingual manual
Verpackung/ packing	:	Einzelverpackung, Blisterverpackung 95x92x264mm (LxBxH)/ individual packaging, blistershell 95x92x264mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packing unit	:	4 Stück/pieces

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN14104				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight XX		
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
Geprüft/Checked by(✓)		Datum/date	Name			2005	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name BASIC 4 plus		
Entwicklung/ Development		✓	10.08.05	RB			18.05.	SP			
Vertrieb/ Distribution		✓	10.08.05	DE		Bearbeitet/ Drawn by	10.08.05	AS			
V3	Label updated		07.01.14	CB		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5107343		Blatt/ Sheet 1			
V2	date code changed and adress added		13.12.13	CF							
V1	"Made in China" added		17.05.10	PK							
V1	printing rear side		10.08.05	KK							
V0	printing color added		07.07.05	KK							
V0	---		18.05.05	SP							
Version	Änderung/Change		Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 83/22/04		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:		