



コネクタ > PCB コネクタ > 電線対基板接続用コネクタ > 電線対基板接続用コネクタ端子 > Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size



端子のタイプ: タブ
接続タイプ: コンポーネント対ワイヤ
ワイヤ サイズ: 3.08 – 5.5 mm²
端子嵌合面のめっき仕様: 金

すべて Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size (43)

特徴

製品のタイプの特徴

接続タイプ	コンポーネント対ワイヤ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先	ワイヤ&ケーブル

端子の特徴

嵌合タブ幅	6.4 mm[.25 in]
嵌合タブ厚	1 mm[.039 in]
端子のタイプ	タブ
端子嵌合面のめっき仕様	金
端子の定格電流 (最大)	30 A

寸法

ワイヤ サイズ	3.08 – 5.5 mm ²
---------	----------------------------

使用条件

使用温度範囲	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

動作/用途



回路用途	電源
------	----

実装の特徴

実装方法	リールおよびボックス
------	------------

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、[TE.comの製品ページをご覧ください](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2022年6月 (224) 候補リストの表記: 2022年6月(224) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと
はんだ処理能力	半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

 TE製品番号: CAT-D9934-A83A Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600V	 TE製品番号: 2151086-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-160F240F	 TE製品番号: 409158-1 EXTRACTION TOOL	 TE製品番号: 234171-1 HHHT DYNAMIC D-5 M 12-10 ASSY
--	--	---	---



TE製品番号: 2-2151086-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-160F240F

TE製品番号: 7-2151086-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-160F240F

TE製品番号: 7-2151086-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-160F240F

関連シリーズ | Dynamic 5000 Series

PCB コネクタ ストレイン リリーフ(2)

PCB コネクタ マウント(3)

PCB ヘッダおよびリセプタクル(59)

PCB 端子台(6)

挿入および引き抜き工具(1)

電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング(71)

電線対基板接続用コネクタ端子(43)

この製品と一緒に購入されている製品

TE製品番号:3-917809-3
Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600V

TE製品番号:176282-4
AMP UNIVERSAL POWER CAP 2P

TE製品番号:170467-1
187 FASTON, REC., 18-14 AWG, TPPB

TE製品番号:7-2151086-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-160F240F

TE製品番号:7-2266273-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-S-110F190F



書類

製品図面

DYNAMIC D-5 TAB CONT. M AU

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_917803-2_H.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_917803-2_H.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_917803-2_H.3d_stp.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_917803-2_O.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_917803-2_O.3d_stp.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_917803-2_O.2d_dxf.zip

英語

3D モデル

英語

CAD ファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

日本語

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英語

製品規格

取付適用規格

英語

製品環境適合

MD_917803-2_01122017126_dmtec

英語

MD_917803-2_01122017126_dmtec

英語



作業指示書

取扱説明書(米国以外)

英語

Extraction Tool for AMP Dynamic D-5000 Series

英語

認証機関承認済み

TUV 証明書

英語

TUV 証明書

英語