# Scheda dati

Specifiche



## Selettore a chiave, Harmony XB5, plastica, nero, 22 mm, chiave 455, 2 pos, fisso, estrazione chiave sinistra destra, 1 NO, contatti Push-in

XB5AG415

**Prezzo: 38,30 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma Prodotto** | Harmony XB5 |
| **Tipo Prodotto** | Selettore |
| **Nome Dispositivo** | XB5 |
| **Materiale testa** | Dark grey plastic |
| **Tipo di testa** | Standard |
| **Diametro Di Montaggio** | 22,5 mm |
| **Vendita quantità indivisibile** | 1 |
| **Forma della testa** | Circolare |
| **Tipo di operatore** | fisso |
| **Tipo operatore** | Nero selettore a chiave |
| **Informazioni posizione operatore** | 2 posizioni 90° |
| **Tipo Di Serratura** | Key 455 |
| **Composizione e tipologia contatti** | 1 NO |
| **Funzionamento dei contatti** | Ad apertura lenta |
| **Connessioni - morsetti** | Push-in, <= 2 x 1,5 mm² con puntale per cavo conforme a IEC 60947-1<br>Push-in, >= 1 x 0.34 mm² senza puntale per cavo conforme a IEC 60947-1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Altezza** | 42 mm |
| **Larghezza** | 30 mm |
| **Profondità** | 87,2 mm |
| **Descrizione morsetti ISO n°1** | (13-14)NO |
| **Peso Netto** | 0,0827 kg |
| **Resistenza al lavaggio ad alta pressione** | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m |
| **Posizione di estrazione chiave** | In qualsiasi posizione |
| **uso contatti** | Contatti standard |
| **Apertura positiva** | Senza |
| **Valore di coppia** | 0,14 Nm NO con modifica dello stato elettrico |
| **Durata meccanica** | 10000000 cicli |
| **Materiale contatti** | Lega d'argento (Ag/Ni) |
| **Protezione contro i cortocircuiti** | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Corrente termica convenzionale in aria [Ith]** | 10 A conforme a IEC 60947-5-1 |
| **Tensione nominale di isolamento [Ui]** | 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 |
| **Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]** | 4 kV conforme a IEC 60947-1 |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 6 A a 120 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1<br>3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 |
| **Presentazione del dispositivo** | Prodotto completo |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Trattamento di protezione** | TH |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -40…70 °C |
| **Temperatura Ambiente Operativa** | -40…70 °C |
| **Classe di protezione contro le scariche elettriche** | Classe II conforme a IEC 60536 |
| **Grado di protezione IP** | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| **Grado Di Protezione Nema** | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK04 conforme aIEC 50102 |
| **Norme Di Riferimento** | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>UL 60947-1<br>UL 60947-5-1<br>UL 60947-5-5<br>UL 1059<br>UL 486E<br>CSA C22.2 No 60947-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 158<br>CSA C22.2 No 65<br>IACS E10 |
| **Certificazioni Prodotto** | EAC<br>IECEE CB Scheme<br>CCC<br>UL<br>CSA |
| **Resistenza alle vibrazioni** | 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>25 mm picco-picco (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **Resistenza agli urti** | 25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27<br>30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 3,400 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 5,200 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 8,900 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 78,000 g |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1 |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Numero SCIP | 70419cd7-c760-46b8-87e9-92c66dfe6f15 |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Informazioni sulla fine della vita |
| Ritiro del prodotto | Si |
| Etichetta RAEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Dimensions Drawings

### Dimensions





**e :** Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

## Mounting

### Mounting and Unmounting




### Panel cut-out Dimension



mm
in.
30
1.18
+0.4
Ø 22.3 0
+0.016
Ø 0.88 0
b
1...6
0.04....0.24
b
43 mm
1.70 in.
40 mm
1.57 in.
1...4.5
0.04...0.18


Connections and Schema


## Wiring


### Wiring and Unwiring



























Technical Illustration

**Dimensions**



Technical Illustration

**Wiring diagram**






Image of product / Alternate images

**Alternative**








3
NO
4



455
455

Image of product in real life situation

