Brand of NTN corporation

Données techniques



UKF207H


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK207G2H, F207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	41,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure	27 mm

UKF207H
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B1 - Largeur total Bague Intérieure	43 mm
d - Diamètre arbre	30 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	52 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	19 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	92 mm
L - Largeur / diamètre du logement	117 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	22,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	25700000 mN
C0 - Capacite de charge statique	15200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	1,57 kg
Référence du manchon	H2307