



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCT208-24

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC.208-24.G2, T208

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	49 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage	16 mm
A2	33 mm
B - Largeur Bague Intérieure	49,2 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	38,1 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	114 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage	102 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement	83 mm
L - Longueur du logement	144 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	88 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache	16 mm
L3 - Longueur de la rainure/surface de guidage	83 mm
N - Dimension trou de fixation	29 mm
N1 - Longueur encoche de fixation	19 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation	49 mm
S - Distance face / centre du palier	19 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	2,38 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8 N-m

