



Resi9 - Installatieautomaat - 1P+N - 16A - B-Karakteristiek - 6000A

R9P09616

EAN Code: 3606481904928

Prijs: 25,35 EUR

Hoofd

range	Resi9
product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device application	Distributie
poles description	1P + N
number of protected poles	1
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	16 A
network type	AC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B
breaking capacity	6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
standards	EN/IEC 60898-1
quality labels	KEMA

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
magnetische uitschakellimiet	3...5 x In AC
limitation class	3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	81 mm
breedte	18 mm
diepte	70,5 mm
inbouwdiepte	44 mm
net weight	110 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

colour	Wit (RAL 9003)
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	7500 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel
wire stripping length	13 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m boven- of onderkant
earth-leakage protection	Zonder

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	2 conform aan EN/IEC 60898-1
overvoltage category	III
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	8,900 cm
Package 1 Weight	112,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,900 cm
Package 2 Width	9,400 cm
Package 2 Length	22,600 cm
Package 2 Weight	1,398 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,300 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Hoe deze informatie u helpt >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	18
---------------------------------	----

Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
-------------------	---

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
--------------------------------	----

Verpakkingen zonder kunststof	Nee
-------------------------------	-----

RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
-------------------	---------------------------------------

SCIP-nummer	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
-------------	--------------------------------------

REACH-regeling	REACH-verklaring
----------------	----------------------------------

RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
------------------------	---------------------------------------

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
-----------------------	-----------------------------------

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname

No