

MERKMALE

- Flexibles und Durable harmonisiertes H05VV-F-Kabel mit Litzenleiterkern Und PVC-Isolierung und -Ummantelung
- 2-poliger Schuko-Stecker (Euro)
- • Vollständig geformter Steckverbinder für Festigkeit und Haltbarkeit
- Zuverlässige integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz
- Universal-C13-IEC-Steckverbinder

2,5 m Netzkabel von RS Pro, C13, IEC auf CEE 7/7, Schutzleiterkontakt, 10 A, 250 V

RS Best.-Nr. 626-6701



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine qualitativ hochwertige und langlebige Netzkabelbaugruppe für den Anschluss eines Geräts an ein Netzgerät. Dieses Netzkabel ist vollständig mit einem 2-poligen Schuko-Netzstecker an einem Ende und einem IEC C13-Steckverbinder am anderen Ende ausgestattet, der mit dem Gerät verbunden wird. Das Netzkabel verfügt über integrierte Zugentlastungen, die zusätzliche Leistung bieten Schutz und Unterstützung der Steckverbinder

Allgemeine Spezifikationen

Steckverbinder A	C13, IEC
Steckverbinder B	CEE 7/7, Schuko
Mantelfarbe	Grau
Steckverbinder Typ A	IEC
Netzstecker-Typ	CEE 7/7 Deutsch Schuko/Französisch
Netzsteckertyp	IEC 60320 C13
Steckverbinder Typ B	CEE 7/16
Brandverhalten	Raucharm, halogenfrei (LSHZ)
Material der äußeren Ummantelung	PVC
Winkel Steckverbinder A	Gerade
Winkel Steckverbinder B	Rechtwinklig
Steckverbinder A Geschlecht	Buchse
Steckverbinder B Geschlecht	Stecker
Anschlüsse	Messing
Leiter	3-adrig

Anwendungen	Heimwerker- und Heimwerkerverbesserungen Wartungsarbeiten Unterhaltung im Haushalt (Fernseher, Satellitenboxen, Router usw.) Industrielle Maschinen und Geräte Büroschreibtische (Monitore, Computer, Telefone) Jedes elektrische Gerät, das mit dem Stromnetz versorgt werden muss, Kassettenrekorder, batteriebetriebene Radios, Batterieladegeräte, Laptop-Netzteile, Videospielkonsolen
--------------------	---

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom	10A
Nennspannung	250V
Isolationswiderstand	>10MΩ
Kabelaufbewahrung	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
Elektrische Festigkeit	2.5kV 50Hz
Sicherheitsprüfung	4.4kV 50Hz
Kapazität	95.08pF/m
Induktivität	0.43μH/m

Mechanische Spezifikationen

Länge	2.5m
Querschnittsfläche	7mm
Gewicht	175g
Auszugskraft	10N-50N
Messgerät	1.5mm ²
Kupferdrahtlitze	48 Litzen von 0,208 mm ²

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Stiftemperatur	65 °C
--------------------------------	-------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE/UR/CUR
Normen erfüllt	IEC 60320 C13

