



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAP
Tipo prodotto	Stazione di controllo vuota senza cerniere
Nome dispositivo	XAPA
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 30.5 mm
Dim. piastra frontale prodotto	85 x 146 mm
Profondità utilizzabile	83 mm
Numero di fori	1 foro
Colore base della cassetta	Grigio
Colore coperchio	Grigio
Materiale	Poliestere rinforzato vetro
Ingresso cavo	Non forato
Montaggio dispositivo	Incasso
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 IP69 conforme a NF C 20-010 IP69K
Resistenza agli agenti chimici	Resistenza elevata agli acidi Resistenza elevata a tutti i solventi Resistenza elevata alle basi Resistenza elevata al gasolio Resistenza elevata ai sali minerali Resistenza elevata agli oli e ai lubrificanti Resistenza elevata alla benzina Resistenza elevata all'acqua di mare

Caratteristiche tecniche

Numero di file verticali	1
Tenuta al fuoco	M3 conforme a CSTB VO conforme a UL 94

Ambiente

Trattamento di protezione	TC TH
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a NF C 20-455 960 °C conforme a IEC 92

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si

RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio