

D-PTRV 4 WH 1-4 - 端板

3270152

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270152>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



端板，深度: 48.9 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 63.6 mm，颜色: 白色

优势

- 与PTRV...配线板形状相同
- 标记为1 ... 4，可纵向阅读
- 节省空间的分区以及具有隔离功能的端板

商业数据

订货号	3270152
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE6Z1X
产品关键代码	BE6Z1X
目录页面	页码49 (C-1-2019)
GTIN	4055626046716
单件重量（含包装）	3.81 g
单件重量（不含包装）	3.72 g
原产地	PL

D-PTRV 4 WH 1-4 - 端板



3270152

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270152>

技术数据

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

尺寸

宽度	2.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	63.6 mm
深度	48.9 mm

D-PTRV 4 WH 1-4 - 端板



3270152

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270152>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-PTRV 4 WH 1-4 - 端板



3270152

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270152>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn