


HK4512-B

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	45 mm	Diamètre sous rouleaux
D	52 mm	Diamètre extérieur
C	12 mm	Largeur
C_r	14.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	27.500 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	3.650 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	5.900 1/min	vitesse limite
$n_{G Grease}$	3.550 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	4.650 1/min	Vitesse de base
m	32,64 g	Poids

Dimensions

C_1	12 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

SD45X52X4	Bague d'étanchéité
G45X52X4	Bague d'étanchéité 2

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement