


Mod. 3317W B

MALETA A PRUEBA DE AGUA REALIZADA COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO



Metric mm-Kg-C°



DIMENSIONES INTERNAS

L Largo	330 mm
W Ancho	350 mm
D Profundidad	170 mm
Tapa	68 mm
Fondo	102 mm


DIMENSIONES EXTERNAS

L Largo	360 mm
W Ancho	420 mm
D Profundidad	194 mm

OTROS DATOS

Peso vacía	2.92 Kg
Peso con espuma	3.30 Kg
Peso con espuma customizada	0 Kg
Volumen	19.60 lt
Flotabilidad	10.60 Kg/max
Temperatura de funcionamiento	°C min -33 / max +90

Imperial in-lbs-F°



DIMENSIONES INTERNAS

L Largo	13 in
W Ancho	13 3/4 in
D Profundidad	6 11/16 in
Tapa	2 11/16 in
Fondo	4 in

DIMENSIONES EXTERNAS

L Largo	14 3/16 in
W Ancho	16 9/16 in
D Profundidad	7 5/8 in

OTROS DATOS

Peso vacía	6.43 lbs
Peso con espuma	7.27 lbs
Peso con espuma customizada	0 lbs
Volumen	5.17 gal
Flotabilidad	23.36 lbs/max
Temperatura de funcionamiento	°F min -27.4 / max +194