


UMK- C64M-VS - 端子模块

2970057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970057>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE模块，用于IEC 603/DIN 41612连接器，型号C，64位，安装有a、c元件，带针式连接器，电缆外壳带锁扣

商业数据

订货号	2970057
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK2187
产品关键代码	DK2187
目录页面	页码230 (IF-2002)
GTIN	4017918087579
单件重量（含包装）	312 g
单件重量（不含包装）	298 g
原产地	DE

UMK- C64M-VS - 端子模块

2970057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970057>



技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE
位数	64
操作模式	100%工作因数

绝缘特性

绝缘	功能性绝缘
过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

最大允许工作电压	125 V AC/DC
允许的最大电流	注意降低值
额定绝缘电压	125 V
额定过电压	1.5 kV

连接数据

现场侧

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

控制系统侧

连接方式	IEC 603/DIN 41612连接
连接量	1
位数	64

信号处理

状态显示	否
------	---

尺寸

产品尺寸

宽度	134.8 mm
高度	77 mm
深度	60.27 mm

材料规格

UMK- C64M-VS - 端子模块

2970057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970057>



颜色	绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP00
保护等级 (安装位置)	≥ IP54 (安装位置)
环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C
海拔	≤ 2000 m

标准和规范

标准/规程	EN 60664-1
-------	------------


安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

说明

操作注意事项	在相邻模块之间 (DIN导轨方向) 进行基础绝缘。
操作注意事项	确保设备的电源电压具备共同参考电位。
操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载), 确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时, 必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。

图纸



衰减曲线图

UMK- C64M-VS - 端子模块



2970057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970057>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970057>



EAC

认证ID: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- C64M-VS - 端子模块



2970057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2970057>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn