


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - enjoliveur seul à voyant - pour va-et-vient ou poussoir - noir onyx

S949260

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Gamme                          | Odace            |
| Type de produit ou équipement  | Bascule          |
| Application de l'appareil      | Interrupteur     |
| Source lumineuse               | Sans             |
| Nuance de la couleur           | Noir (RAL 9005)  |
| Type d'emballage               | Sachet en papier |
| Quantité par lot               | 1 pièce          |
| Vente par quantité indivisible | 1                |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destination du produit          | Interrupteur et bouton-poussoir                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de bascules              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mode de fixation                | Par clips                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diamètre                        | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids Net                       | 0,006 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                         | ASA + PC                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur                      | 9,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Segment de marché               | Résidentiel<br>Petits bâtiments<br>Petits commerces<br>Hôtel<br>École                                                                                                                                                                                                            |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |
| Design                          | Odace                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Signalisation locale            | Lumineux                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Environnement

|        |            |
|--------|------------|
| Normes | EN 60669-1 |
|--------|------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...45 °C                                                                                                                   |
| Certifications du produit                      | NF                                                                                                                           |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,900 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,200 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 8,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 9,600 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 114,000 g |
| Type d'emballage 3             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 762,000 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 1                                                 |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better


| ♻️ Matières et Substances                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 49 %                                                             |
| Emballage avec carton recyclé                     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique                          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACh                                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                  | Oui                                                  |

Dimensions

---



(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative

---





