

DP1222



Convertisseur 0...10 V - IO-Link

Convertir 2x0-10V/IO-Link



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 2	
Interface de communication	IO-Link	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	< 380
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 2	
Entrées		
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Nombre des entrées analogiques		2
Entrée analogique (tension)	[V]	0...10
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	



Convertisseur 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Standard SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		non	
Type de port maître requis		A/B	
Données process analogiques		2	
DeviceID supportés		Mode de fonctionnement	DeviceID
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Profils		Common - I&D	Identification and Diagnosis
Temps de cycle de process [ms] min.		4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Profils		Common - I&D	Identification and Diagnosis
		Function	Multiple switching signal
		Function	Adjustable switching signal
Temps de cycle de process [ms] min.		4,6	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-25...70	
Remarque sur la température ambiante		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Température de stockage [°C]		-25...70	
Humidité relative de l'air max. [%]		90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]		4000	
Indice de protection		IP 67	
Degré de pollution		2	
Tests / homologations			
MTTF [Années]		504	
Homologation UL		Ta	max. 55 °C
		Numéro de fichier UL	E205959
Données mécaniques			
Poids [g]		92	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions [mm]		63 x 30 x 24	
Matières		boîtier: PA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
		entrée analogique	2 x LED, jaune
Accessoires			
Accessoires en option		clip de montage	
Remarques			
Remarques		Pour plus d'informations voir la notice d'instructions. l'appareil est conforme à la catégorie de surtension II	

DP1222



Convertisseur 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Connecteur femelle



1:	L+
2:	0...10 V entrée analogique 2
3:	L-
4:	0...10 V entrée analogique 1
5:	non utilisé

Raccordement électrique - connecteur



1:	L+
2:	non utilisé
3:	L-
4:	C/Q IO-Link