



Tapis isolant électrique

Composition : EPDM

Applications :

postes de transformation haute tension, postes qui nécessitent d'isoler les personnes contre les chocs électriques de certains appareils comme les armoires électriques...

Environnement : sec

Avantages :

- léger grâce à sa faible épaisseur
- conforme à la norme IEC 6 11 11 :
- bonne résistance à l'abrasion
- antidérapant
- facile à nettoyer

Coloris :

gris

+ Info :

découpe sur mesure à la demande
remplacement préconisé tous les 2 ans



Norme IEC 6 11 11 :

Classe	Tension maxi d'utilisation	Tension de test	Tension d'épreuve
0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

Référence	Dimensions	Épaisseur	Classe selon IEC 6 11 11	Poids
M38CLASSE0	1,0 x 10,0 m	3 mm	Classe 0	4,7 kg/m ²
M38CLASSE3	1,0 x 10,0 m	4,5 mm	Classe 3	6,9 kg/m ²
M38CLASSE4	1,0 x 10,0 m	6,5 mm	Classe 4	9,95 kg/m ²



8110

Rouleaux caoutchouc recyclé

Composition : granulats de caoutchouc recyclé agglomérés avec un liant polyuréthane


Applications : utilisation intérieure et extérieure : protection des sols industriels ou commerciaux

Avantages :

- souple
- antidérapant
- isolant phonique et thermique
- améliore le confort de marche
- amortisseur de chocs
- poreux, facilite le drainage
- facile à entretenir et insensible à l'eau

Pose : collée en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg au m²)

Coloris : noir



8110



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
81104	1,5 x 30,0 m	4 mm	4,2 kg/m ²
81106	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,2 kg/m ²
811010	1,5 x 12,0 m	10 mm	11,6 kg/m ²

