


E12732



Câble avec prise mâle

ASTGH080VAS0010G08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application

Caractéristique spécifique	câble blindé
Application	Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	678,9
Dimensions [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Câble avec prise mâle


ASTGH080VAS0010G08

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs selon DIN 47100

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune
screen =	blindage