

# 9261

Max. 110 W

## DC/DC CONVERTERS - LINEAR - REGULATED



- Sikret mot polvending, 20 A sikring (inngang)
- Termisk sikret og overspenningsbeskyttet ved ca. 16 V (utgang)
- Felles minus for inn- og utgang
- 6,3 mm flatstiftkontakter (inn- og utgang)
- Protected against reversed polarity 20 A fuse (input)
- Thermal and overvoltage protection at approx. 16 V (output)
- Common negative connection for input and output
- 6,3 mm push-on terminals (input and output)

<b>Tekniske data</b>	<b>Technical specifications</b>	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	20-32 VDC
Utgangsspenning:	<i>Output voltage:</i>	13,5 VDC
Maks. utgangseffekt	<i>Max. output power</i>	
• Kontinuerlig:	• <i>Continuous:</i>	110 W
• Kortvarig:	• <i>Intermittent:</i>	250 W
Laststrøm	<i>Load current</i>	
• Kontinuerlig (-20°C - +25°C):	• <i>Continuous (-20°C - +25°C):</i>	8,0 A
• Kortvarig:	• <i>Intermittent:</i>	20,0 A
• Lineært avtagende til (ved +60°C):	• <i>Linearly derating to (at +60°C):</i>	4,0 A
Lastregulering (0-15,0 A last og 24 VDC inngangsspenning):	<i>Load regulation (0-15,0 A load and 24 VDC input voltage):</i>	< 20,0%
Linjeregulering (20-30 V inngangsspenning og 15 A last):	<i>Line regulation (20-30 V input voltage and 15 A load):</i>	< 5,0%
Tomgangsstrøm ca.:	<i>No load current approx.:</i>	5 mA
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-20°C - +25°C
EMC standarder	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 50081-1
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 50082-1
Mål (LxBxH):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	310 x 115 x 62 mm
Vekt:	<i>Weight:</i>	1,3 kg