



FAG

UCF214

Corps de roulement à bride

Palier applique UCF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
L	193 mm	Largeur de bride
U	75,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	66.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	44.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.300 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	5,92 kg	Poids

Cotes de montage

J	152 mm	Distance trous de fixation
N	19 mm	Trou de fixation
N ₁	152 mm	Distance trous de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	54 mm	Hauteur logement
A ₁	24 mm	Épaisseur de bride
A ₂	31 mm	Distance piste
B	75,4 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
F214	Corps de palier
UC214	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.