



Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Empty consumer unit
Type d'extensibilité	Armoire métallique
Équipement fournis	Bloc terminal mis à la masse / neutre busbar

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de voies	10 voies (départ)
Matière du coffret	Métal
Type de face avant	Opaque
Courant nominal	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230/240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Entrée défonçable
Section de câble	1...25 Mm ² incoming
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	OUI
Poids du produit	2,5 Kg
Hauteur	243 Mm
Largeur	312 Mm
Profondeur	112,1 Mm

Environnement

Normes	BS 7671:ed. 18, amendment 3 BS EN 61439-3
Certifications du produit	UKCA
Degré de protection IP	IP3x (with closed door) IP2X (with open door)
Tenue aux chocs IK	IK05
Catégorie de surtension	II

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,5 Cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	32,5 Cm
Poids de l'emballage 1	3,452 Kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	54
Hauteur de l'emballage 2	100,5 Cm
Largeur de l'emballage 2	100 Cm
Longueur de l'emballage 2	120 Cm
Poids de l'emballage 2	205,76 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	 Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	196