



Protection chimique

ULTRANITRIL 493

Contact prolongé (voire immersion) | port intermittent

L'ultralongue protection chimique



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



4102X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



CATÉGORIE 3



0334

EN ISO 18889



G2

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Durabilité

- Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque



Qualité garantie

- Conforme avec les exigences concernant les équipements de protection individuelle dans la protection des végétaux selon la BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire)
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Agriculture
- Laboratoire
- Industrie automobile
- Industrie du papier
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Manipulation de pesticides
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Manutention et transport de produits chimiques
- Traitement/dégraissage des métaux avec solvants agressifs
- Imprimerie
- Application des produits phytosanitaires



Protection chimique

ULTRANITRIL 493

Contact prolongé (voire immersion) | port intermittent

LÉGENDES

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
TYPE A	J: n-Heptane
	K: Soude caustique 40%
	O: Ammoniaque 25%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
	PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES
G2	G2: Pesticides dilués et concentrés /
ISO 18889	Risque mécanique
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	39
Epaisseur (mm)	0.55
Tailles	8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	8.3E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.2E+10 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/15/1212
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France