

Information produit

70 05 160 T

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749



- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Avec tranchant allongé
- Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	70 05 160 T
EAN	4003773080022
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d'un dispositif antichute
poids	225 g
Dimensions	160 x 60 x 22 mm
Norme	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2 mm
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Protection antichute	oui

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Sous réserve de toute modification technique et erreur.