


PWKR52-2RS-XL

Galet de roulement

Stud type track rollers PWKR...-2RS-XL, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, with a central rib, full complement cylindrical roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, the outer ring is guided axially by the central rib and rolling elements, protected lip seal on both sides, without eccentric collar, X-life design

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RS	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KSP	Via head, stud and fit
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	52 mm	Diamètre extérieur
d 1	20 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	66 mm	Largeur
C r w	25.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	33.500 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	4.200 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	3.800 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
F 0r per	33.500 N	Charge radiale statique admissible
F r per	21.800 N	Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure
≈m	0,504 kg	Poids



Dimensions

B 1	25,6 mm	largeur rondelle axiale
B 2	40,5 mm	Longueur effective du goujon
B 3	9 mm	Distance trou de lubrification
C	24 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	31 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d 3	4 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M20X1,5	Filetage
l G	21 mm	Longueur de taraudage
W	10 mm	Largeur entre plats

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisser entrainement
M A	120 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés